

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.13/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.13/16-8
GTIN	4062406040765
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 46,037 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	46,037 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	8
Alkureiän Ø	43 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	92 mm

varren $\varnothing D_s$	36 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Varren nelikulmio $\square$	29 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.13/16-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi