

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/4-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130036 1.1/4-16
GTIN	4062406042387
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	16
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	63,5 mm
Alkureiän Ø	30,3 mm
Varren nelikulmio □	20 mm

Kierteennousu	1,588 mm
varren Ø D _s	25 mm
Kierteen Ø	31,75 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/4-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi