

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 5/16-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 5/16-36
GTIN	4062406039110
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	6,2 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	7,25 mm
Kierteennousu	0,706 mm
Kierteen syvyys	23,79 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Terien lkm Z	3

Kierteen Ø	7,94 mm
Kierrettä/ tuuma	36
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	90 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	5/16-36 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi