

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1-12
GTIN	4062406039905
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	25,4 mm
Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E

Alkureiän Ø	23,25 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1-12 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi