

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.15/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.15/16-12
GTIN	4062406040864
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 49,212 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 47,2 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	32 mm
Kierteen syvyys	98,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	47,2 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	250 mm

Kierrettä/ tuuma	12
varren Ø D _s	40 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	49,212 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.15/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi