

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.9/16-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.9/16-18
GTIN	4062406040482
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,55 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenousu	1,411 mm
Kierteen Ø	39,688 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	38,55 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	18

Kierteen syvyys	79,38 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	32 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.9/16-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi