

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/8-24

Tilaustiedot

Tilausnumero	130036 1.1/8-24
GTIN	4062406042226
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,75 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	27,75 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierteenousu	1,058 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Kierteen syvyys	57,15 mm
Lastuava aine	HSS E

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	18 mm
Kierteen Ø	28,575 mm
varren Ø D _s	22 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/8-24 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi