

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 7/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 7/8-16
GTIN	4062406039769
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,7 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	140 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	16
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3

Varren nelikulmio □	14,5 mm
Alkureiän Ø	20,7 mm
Kierteen Ø	22,23 mm
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	7/8-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi