

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/2-18

Tilastiedot

Tilausnumero	130036 1.1/2-18
GTIN	4062406042646
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,9 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	36,9 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm

varren Ø D _s	32 mm
Kierteen Ø	38,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,411 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.1/2-18 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi