

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.9/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.9/16-20
GTIN	4062406040475
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,49 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	38,49 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	79,38 mm
Kierteen Ø	39,688 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteennousu	1,27 mm

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.9/16-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi