

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/4-10

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 1.3/4-10
GTIN	4062406038465
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

 varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	10
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	220 mm

Kierteen syvyys	88,9 mm
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Kierteen \varnothing	44,45 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän \varnothing	42 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.3/4-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi