

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 3/8-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 3/8-27
GTIN	4062406039202
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	28,59 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Alkureiän Ø	8,7 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	9,525 mm

Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	8 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kierteennousu	0,94 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/8-27 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi