

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 3/4-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 3/4-18
GTIN	4062406039646
Tuoteluokka	10N

**Kuvas****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen syvyys	57,15 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän Ø	17,75 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,411 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteen Ø	19,05 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	11 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/4-18 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi