

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.5/8-14
GTIN	4062406038328
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 39,5 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	32 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	82,55 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Alkureiän Ø	39,5 mm
Kierrettä/ tuuma	14

Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.5/8-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi