

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.3/4-20

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.3/4-20
GTIN	4062406040659
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

 varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	43,25 mm
Kierteen Ø	44,45 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
varren Ø D _s	36 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	20

Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	220 mm
Kierteen syvyys	88,9 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/4-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi