

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/4-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.3/4-12
GTIN	4062406038458
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	88,9 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	36 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Lastuava aine	HSS E

Alkureiän Ø	42,4 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	44,45 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/4-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi