

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1/4-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1/4-24
GTIN	4062406039073
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,35 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	7 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	6,35 mm

Kierteen syvyys	19,05 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän Ø	5,35 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1/4-24 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi