

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.7/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.7/8-14
GTIN	4062406040802
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	46 mm
Kokonaispituus L	250 mm
varren Ø D _s	36 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS E

Kierteen Ø	47,625 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.7/8-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi