

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 9/16-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 9/16-27
GTIN	4062406039424
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,94 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	57,16 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	13,4 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Lastuava aine	HSS E

Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	14,29 mm
Kierrettä/ tuuma	27
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	9/16-27 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi