

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.13/16-12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-------------------|
| Tilausnumero | 130031 1.13/16-12 |
| GTIN | 4062406038519 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 46,037 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------|
| Kierteennousu | 2,117 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 12 |
| Varren nelikulmio □ | 29 mm |
| Kierteen Ø | 46,037 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| varren Ø D _s | 36 mm |
| Kierteen syvyys | 92 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Standardi | DIN 376 |
| Alkureiän Ø | 44 mm |
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierretyyppi | UN-LH |
| Kierteen koko | 1.13/16-12 UN LH |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |