

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.3/4-5

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.3/4-5
GTIN	4062406040727
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 5

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 39,26 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	5,08 mm
Kierrettä/ tuuma	5
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	39,26 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Kierteen syvyys	88,9 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Kierteen \varnothing	44,45 mm
Varren nelikulmio \square	29 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1.3/4-5 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi