

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/4-20**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.1/4-20
GTIN	4062406042363
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,55 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	31,75 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Alkureiän Ø	30,55 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,27 mm
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	63,5 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	20 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	20
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/4-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi