

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.1/16-12
GTIN	4062406042202
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 26,988 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	25 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Kierteen Ø	26,988 mm
Kokonaispituus L	160 mm

Varren nelikulmio □	16 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteen syvyys	54 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/16-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi