

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.3/4-14
GTIN	4062406038441
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42,85 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	88,9 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kokonaispituus L	220 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	36 mm
Alkureiän Ø	42,85 mm
Terien lkm Z	4

Kierteennousu	1,814 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Kierteen Ø	44,45 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.3/4-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi