

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1-12
GTIN	4062406042141
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenousu	2,117 mm
Kierteen Ø	25,4 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	23,25 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Standardi	DIN 376

Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	4
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio \square	16 mm
Kierrettyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1-12 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi