

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.1/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.1/8-14
GTIN	4062406040024
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Kierteen Ø	28,575 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän Ø	27 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	57,15 mm

Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteennousu	1,814 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/8-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi