

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1/2-13

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1/2-13
GTIN	4062406039400
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 13

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 10,73 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	38,1 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	13
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	12,7 mm
Varren nelikulmio □	9 mm

Kokonaispituus L	110 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	11 mm
Kierteennousu	1,953 mm
Alkureiän Ø	10,73 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1/2-13 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi