

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: NO.1-64****Tilastiedot**

Tilausnumero	130035 NO.1-64
GTIN	4062406038731
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 1,85 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	2
Alkureiän Ø	1,5 mm
Kierteennousu	0,399 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	2
Kierteen Ø	1,85 mm

Kokonaispituus L	45 mm
Kierteen syvyys	5,55 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	64
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1-64 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi