

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1-14

Tilastiedot

Tilausnumero	130036 1-14
GTIN	4062406042134
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

 varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23,75 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	16 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,814 mm
Alkureiän Ø	23,75 mm

Kierteen Ø	25,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1-14 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi