

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 13/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 13/16-12
GTIN	4062406039714
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 18,6 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	18 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen syvyys	41,3 mm
Alkureiän Ø	18,6 mm

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Kierteen Ø	20,638 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	2,117 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	13/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi