

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.13/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.13/16-12
GTIN	4062406040758
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 46,037 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	44 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	92 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376

Kierteen Ø	46,037 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.13/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi