

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 5/8-14

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 5/8-14
GTIN	4062406039547
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,2 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteenousu	1,814 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS E

Alkureiän Ø	14,2 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	15,88 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	5/8-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi