

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/2-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.1/2-8
GTIN	4062406042691
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 35,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	24 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	35,1 mm
Kierteen Ø	38,1 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	76,2 mm

Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	8
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/2-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi