

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.5/8-20
GTIN	4062406038298
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,08 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	40,08 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	82,55 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/8-20 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi