

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.3/8-10

Tilautiedot

Tilausnumero	130035 1.3/8-10
GTIN	4062406040307
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,6 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	34,925 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen syvyys	69,85 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	10
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	28 mm

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,54 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Alkureiän Ø	32,6 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.3/8-10 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi