

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1/2-14**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1/2-14
GTIN	4062406039394
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	11 mm
Kierteen syvyys	25,4 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Standardi	DIN 376

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteen Ø	12,7 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1/2-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi