

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.5/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.5/16-18
GTIN	4062406040215
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	32,1 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,411 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	33,338 mm

Kierteen syvyys	66,69 mm
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	28 mm
Varren nelikulmio $\square$	22 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.5/16-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi