

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: NO.12-32****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130035 NO.12-32 |
| GTIN         | 4062406038977   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,8 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kierteennousu           | 0,794 mm |
| Lastuava aine           | HSS E    |
| Kierteen Ø              | 5,49 mm  |
| Varren nelikulmio □     | 4,9 mm   |
| Standardi               | DIN 371  |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Lastu-urien määrä       | 3        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Alkureiän Ø           | 4,8 mm                                   |
| Terien lkm Z          | 3  |
| Kierrettä/ tuuma      | 32                                       |
| Kokonaispituus L      | 80 mm                                    |
| Kierteen syvyys       | 16,47 mm                                 |
| Kierretyyppi          | UNEF                                     |
| Kierteen koko         | 12-32 UNEF                               |
| Pinnoitus             | TiN                                      |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka      | 1B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka      | 3B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B                                       |
| Toleranssiluokka      | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste             | B  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 3xD läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |