

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/4-7****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130036 1.1/4-7 |
| GTIN | 4062406042431 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 7

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 28,05 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|----------|
| Standardi | DIN 376 |
| Alkureiän Ø | 28,05 mm |
| Kierteen syvyys | 63,5 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 7 |
| Varren nelikulmio □ | 20 mm |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierteen Ø | 31,75 mm |

| | |
|--------------------------|--|
| Lastuava aine | HSS E |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| varren $\varnothing D_s$ | 25 mm |
| Kierteennousu | 3,629 mm |
| Kierretyyppi | UNC-LH |
| Kierteen koko | 1.1/4-7 UNC LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |