

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.1/16-18
GTIN	4062406042189
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 26,988 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25,8 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	26,988 mm
Alkureiän Ø	25,8 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E

Kierrettä/ tuuma	18
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	54 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.1/16-18 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi