

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.5/8-18****Tilastiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130036 1.5/8-18 |
| GTIN | 4062406042783 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,1 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------|
| Standardi | DIN 376 |
| Alkureiän Ø | 40,1 mm |
| Kierteen syvyys | 82,55 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| varren Ø D _s | 32 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierteen Ø | 41,275 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |

| | |
|-----------------------|--|
| Kierrettä/ tuuma | 18 |
| Kierteennousu | 1,411 mm |
| Kokonaispituus L | 200 mm |
| Varren nelikulmio □ | 24 mm |
| Kierretyyppi | UNEF-LH |
| Kierteen koko | 1.5/8-18 UNEF LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |