

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1/4-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1/4-20
GTIN	4062406041328
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,11 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän Ø	5,11 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	19,05 mm
Kierteen Ø	6,35 mm

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,27 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	5,5 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1/4-20 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi