

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 11/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 11/16-16
GTIN	4062406041830
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	16 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	14 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	125 mm
Kierteen syvyys	34,92 mm

Kierteen Ø	17,462 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,588 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	11/16-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi