

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.7/8-8
GTIN	4062406038595
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	3,175 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	95,25 mm
Alkureiän Ø	44,6 mm
Varren nelikulmio □	29 mm

Kokonaispituus L	250 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierteen Ø	47,625 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.7/8-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi