

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.5/8-8

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.5/8-8
GTIN	4062406040598
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,3 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	24 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	3,175 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Alkureiän Ø	38,3 mm
Kokonaispituus L	200 mm

Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen syvyys	82,55 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.5/8-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi