

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 9/16-24****Tilastiedot**

Tilausnumero	130036 9/16-24
GTIN	4062406041670
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,4 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	14,29 mm
Kierteen syvyys	57,16 mm
Alkureiän Ø	13,4 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	1,058 mm
varren Ø D _s	11 mm

Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	9/16-24 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi