

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.10-56****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130036 NO.10-56 |
| GTIN | 4062406041106 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,39 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|----------|
| Lastuava aine | HSS E |
| Alkureiän Ø | 4,39 mm |
| Kierteennousu | 0,454 mm |
| Kierteen Ø | 4,83 mm |
| Kierteen syvyys | 14,49 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 56 |
| Terien lkm Z | 3 |

| | |
|-------------------------|--|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kokonaispituus L | 70 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Varren nelikulmio □ | 4,9 mm |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kierretyyppi | UNS-LH |
| Kierteen koko | 10-56 UNS LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |