

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: NO.3-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 NO.3-48
GTIN	4062406041014
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 2,52 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	2,05 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	7,56 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,529 mm
Kierteen Ø	2,52 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm

Kokonaispituus L	50 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	48
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	2,8 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	3-48 UNC LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi