

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.5/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.5/8-20
GTIN	4062406042776
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 41,275 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 40,08 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	82,55 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Alkureiän Ø	40,08 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kierteen Ø	41,275 mm
Kokonaispituus L	200 mm

Kierrettä/ tuuma	20
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/8-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi