

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 0,390-27****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130040 0,390-27 |
| GTIN | 4062406043735 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 9,91 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 9 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|---------|
| Kierrettä/ tuuma | 27 |
| Standardi | DIN 371 |
| Varren nelikulmio □ | 8 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteennousu | 0,94 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Lastuava aine | HSS E |

| | |
|--------------------------|--|
| Terien lkm Z | 3 |
| varren $\varnothing D_s$ | 10 mm |
| Kierteen \varnothing | 9,91 mm |
| Kierteen syvyys | 24,78 mm |
| Alkureiän \varnothing | 9 mm |
| Kierretyyppi | UNS |
| Kierteen koko | 0,390-27 UNS |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierreyökälun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |